



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128



150002112863 (2015)国认监认字(345)号

JS1827300040

检测报告

Test Report

产品名称： 单体省水马桶

型号规格： C3414

受检单位： 桑诺投资（上海）股份有限公司

委托单位： 上海市质量技术监督局

检测类别： 市监督抽查

上海市质量监督检验技术研究院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research
国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心
National Center of Supervision & Inspection on Building Materials and Decoration Materials Quality

国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心

检测报告

报告编号: JS1827300040

共3页 第1页

产品名称	单体省水马桶		型号规格	C3414	
			商 标	HCG	
任务来源	上海市质量技术监督局 ZJ201803J049		检测类别	市监督抽查	
受检单位名称	桑诺投资(上海)股份有限公司				
相关单位名称	和成(中国)有限公司				
产品等级	合格品	批号(编号)	/		商品条码
		生产日期	2017.12.21		样品数量
抽样日期	2018年04月25日	抽样地点	商场货架		抽样基数
到样日期	2018年04月25日	抽样单编号	0269384		抽样人员
样品状态描述	完好				
检测依据	GB/T 6952-2015 卫生陶瓷 GB 25502-2017 坐便器水效限定值及水效等级 GB/T 26730-2011 卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架				
判定依据	SHCCJSGF 102.4-2018 上海市坐便器产品质量监督抽查技术规范				
检测日期	2018年05月02日		至	2018年05月04日	
检测结论	经抽样检测,本次产品质量监督抽查所检项目共22项,其中17项符合上述检测依据和相关规定。具体检测项目详见结果页。 (检测报告专用章) 签发日期: 2018年06月13日				
受检单位 通讯资料	地址	上海市浦东新区临御路518号红星美凯龙一楼A8126			
	邮编	201204	电话	13361902803	
备注	本报告检测结论是根据检测依据/判定依据仅对所检项目得出的,不代表未经检测的项目或功能符合要求。 名义用水量: 4.8L 注: 因被检产品明示的质量要求未包含进水阀CL标记、安全水位、进水阀密封性、进水阀耐压性、排水阀自闭密封性项目,本次抽查仅对该项目提供实测值,不予判定。				

主检:

陈伟

审核:

陈卓樑

批准:

夏美霞

检测报告

报告编号: JS1827300040

国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心

共 3 页 第 2 页

检测结果汇总						
序号	检测项目	技术要求		检测结果	单项判定	备注
1	水封深度, mm	所有带整体存水弯便器的水封深度应不小于50		51	符合	/
2	坐便器水封表面尺寸	安装在水平面的坐便器水封表面尺寸应不小于100mm×85mm		222mm×161mm	符合	/
3	吸水率, %	瓷质: E≤0.5		0.253	符合	/
4	便器用水量, L	≤4.8L		4.49	符合	/
		普通型双冲式坐便器全冲水用水量最大限定值(V ₀)应不大于8.0 L		—		
		节水型双冲式坐便器全冲水用水量最大限定值(V ₀)应不大于6.0 L		5.72		
		双冲式大便器的半冲平均用水量应不大于全冲水用水量最大限定值的70%		64.7%		
5	洗净功能, mm	全冲水	每次冲洗后累积残留墨线的总长度不大于50 mm	0	符合	/
			每一段残留墨线长度不大于13 mm	0		
		半冲水	每次冲洗后累积残留墨线的总长度不大于50mm	0		
			每一段残留墨线长度不大于13 mm	0		
6	球排放, 个	3次平均数应不少于90个		100	符合	/
7	颗粒排放功能, 个	坐便器存水弯中存留的可见聚乙烯颗粒3次平均数不多于125个		0	符合	/
		坐便器存水弯中存留的可见尼龙球3次平均数不多于5个		0		
8	混合介质排放功能	第一次	冲出坐便器的混合介质(海绵条和纸球)应不少于22个	28个	符合	/
			幼儿型坐便器第一次冲出数应不少于11个	—		
		第二次	全部冲出(如果有残留)	/		
9	排水管道输送特性	球的平均传输距离应不小于12m		18m	符合	/
10	水封回复功能	水封回复不得小于50mm		51mm	符合	/
		虹吸式坐便器, 每次均应有虹吸产生		通过		
11	污水置换功能	单冲式坐便器稀释率应不低于100		—	符合	/

SQI/KJ-JL/BG-03

检测报告

报告编号: JS1827300040

国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心

共 3 页 第 3 页

检测结果汇总							
序号	检测项目		技术要求		检测结果	单项判定	备注
11	污水置换功能		双冲式坐便器只进行半冲水的污水置换试验，稀释率应不低于25		>25	符合	/
12	卫生纸试验		双冲式坐便器应进行半冲水的纸球试验，测定3次，每次坐便器便池中应无可见纸		0个	符合	/
13	便器配套要求冲水装置		便器产品应配备满足用水量要求的冲水装置，并应保证其整体的密封性		通过	符合	/
14	名义用水量标识		便器名义用水量应标识在产品可见部位		通过	符合	/
15	坐便器水效等级		符合GB 25502-2017表1的规定		大档：5.72L 平均：4.49L （2级）	符合	/
16	坐便器水效限定值		水效等级3级规定的坐便器用水量		通过	符合	/
17	进水阀CL标记		进水阀上应有CL线标志		有CL线	实测值	/
18	安全水位		冲洗水箱各部件安装后的相对水位	$38\text{ mm}\geq h_1\geq 10\text{ mm}$	12mm	实测值	/
				$h_2\geq 25\text{ mm}$	28mm		
				$h_3\geq 5\text{ mm}$	24mm		
				$h_4\geq 5\text{ mm}$	63mm		
				$h_5\leq 20\text{ mm}$	4mm		
19	防虹吸功能		所配套的冲水装置应具有防虹吸功能		通过	符合	/
20	进水阀密封性	静压力密封性	水位上升高度应≤8 mm	4mm	实测值	/	
			进水阀关闭后不应有可见滴漏	通过			
		动压力密封性	水位上升高度应≤8 mm	4mm			
			进水阀关闭后不应有可见滴漏	通过			
21	进水阀耐压性		1.6MPa±0.02MPa下保持5min±10s，进水阀不应有渗漏、变形、冒汗和任何其他损坏现象		通过	实测值	/
22	排水阀自闭密封性		排水阀可自动关闭复位，且不应有渗漏或滴漏现象		通过	实测值	/
(以下空白)							

注 意 事 项

- 1、 报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
- 2、 不得部分复制报告，复制报告须加盖“检验检测专用章”或检测单位公章，否则无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签名无效。
- 4、 报告涂改无效。

声 明

- 1、 本质检机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测的数据、结果负责，并对客户所提供的样品和技术资料保密。
- 2、 对送样委托检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本质检机构提出，逾期不予受理。
- 3、 未经本质检机构同意，委托人不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。
- 4、 本质检机构在资质认定证书确定的能力范围内，对社会出具具有证明作用数据、结果时，应当标注检验检测机构资质认定标志，并加盖检验检测专用章。在资质认定证书确定的能力范围外，出具的检验检测报告或者证书上不得标注检验检测机构资质认定标志，该数据、结果对社会不具有证明作用。

上海市质量监督检验技术研究院所属单位一览表

1. 食品化妆品质量检验所(代码 SP) / 国家食品质量监督检验中心(上海) / 国家保洁产品质量监督检验中心 / 上海市食品质量监督检验站

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号

邮编: 200233

电话: 021-54263342、54263362

传真: 021-54263402

E-mail: shihuas@sqi.org.cn

2. 上海时代之光照明电器检测有限公司(代码 ZM) / 国家电光源质量监督检验中心(上海) / 国家灯具质量监督检验中心 / 国家轻工业灯具质量监督检测中心 / 上海市照明产品质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 2 号楼

邮编: 201114

电话: 021-54336162、54336173、54336181、54336227

传真: 021-54337200

E-mail: salt@sqi.org.cn、salt@saltnet.com.cn、sdzg@sqi.org.cn

3. 机电产品质量检验所(代码 JD) / 上海市机电产品质量监督检验站

地址: 上海市静安区万荣路 918 号

邮编: 200072

电话: 021-56035307、56652534

传真: 021-56652624

E-mail: jds@sqi.org.cn

4. 轻工与化工产品质量检验所(代码 QG、HG) / 国家日用消费品质量监督检验中心 / 化学工业鞋类质量监督检验中心 / 上海市轻工产品质量监督检验站 / 上海市化工产品质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 3 号楼

邮编: 201114

电话: 021-54336172、54336175

传真: 021-54336175

E-mail: qgs@sqi.org.cn、qinggong@sqi.org.cn

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号

邮编: 200233

电话: 021-54265916

传真: 021-64850804

5. 建材家居装饰装修质量检验所(代码 JC) / 国家家具质量监督检验中心 / 国家轻工业家具质量监督检验中心 / 国家轻工业建筑五金质量监督检测中心 / 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 / 上海市建筑材料及装饰装修材料质量监督检验站 / 上海市室内装饰质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼

邮编: 201114

电话: 021-54336170、54336225

传真: 021-54336170

E-mail: jcs@sqi.com.cn、jiancai@sqi.org.cn

6. 电子电器家用电器质量检验所(代码 DZ、DQ) / 国家电器能效与安全质量监督检验中心/国家智能电网分布式电源装备质量监督检验中心(上海)/ 中国商业联合会交电家电商品质量监督检验测试中心(上海) / 上海市电子电器家用电器质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 4 号楼

邮编: 201114

电话: 021-54336322、54336146

传真: 021-54336146

E-mail: dzs@sqi.org.cn

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号

邮编: 200233

电话: 021-64850806、54263939 转

传真: 021-64850806

E-mail: dqs@sqi.org.cn

7. 计量检测所: (代码 JL)

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼

邮编: 201114

电话: 021-54336348、54336326

传真: 021-62892960

E-mail: jls@sqi.org.cn

地址: 上海市徐汇区永嘉路 627 号(长度室)

邮编: 200031

电话: 021-64372100

传真: 021-64372108

8. 上海质量技术认证中心(代码 SQC)

地址: 上海市徐汇区永嘉路 627 号

邮编: 200031

电话: 021-64318322、64311651

传真: 021-64715086

E-mail: rzzx@sqi.org.cn

9. 培训中心(代码 PX)

地址: 上海市静安区万荣路 918 号

传真: 021-56773282

电话: 021-56776627(主任室)、56773282

网址: <http://www.sqi.com.cn>、e-mail: peixun@sqi.org.cn

10. 纤维检验所(代码 XW) / 国家日用消费品质量监督检验中心 / 上海市纺织纤维质量监督检验站

地址: 上海市长乐路 1228 号

邮编: 200040

电话: 021-62489889

传真: 021-62489902

E-mail: xws@sqi.org.cn